

DCNM-FSLP Panel de selección de idioma empotrado

DICENTIS



- ▶ Admite hasta 100 idiomas
- ▶ Indicación del idioma con caracteres nativos
- ▶ Selección automática de idiomas
- ▶ La pantalla se apaga para ahorrar energía y evitar distracciones

Con el elegante diseño del panel de selección de idiomas empotrado DICENTIS, los participantes pueden escuchar cómodamente al orador en el idioma que prefieran en los auriculares. La selección de idioma es sencilla: se activa automáticamente cuando los auriculares se conectan a la unidad. El participante puede desplazarse por los idiomas disponibles pulsando los botones táctiles que están iluminados. Si hay un idioma preferido definido en el sistema para el participante, el selector de idioma lo utiliza automáticamente.

Los idiomas disponibles pueden mostrarse en caracteres nativos o como abreviaturas ISO. También es posible ajustar el volumen a través de los botones táctiles iluminados.

El DCNM-FSLP se conecta mediante un conector RJ12 para transferir datos y al conector de auriculares DCNM-FBD2 para el audio.

Funciones

Pantalla

- Selección del idioma en caracteres originales.
- Selección de idioma con la abreviatura ISO.
- Números de idioma.
- La pantalla se apaga cuando los auriculares no están conectados.
- La pantalla se apaga automáticamente después de no utilizar ningún botón durante aproximadamente 8 segundos para minimizar las distracciones de la reunión.

Auriculares

- El panel le permite controlar el volumen de los auriculares, por lo que es posible escuchar claramente las interpretaciones o al orador incluso cuando hay un ruido de fondo excesivo.
- Para evitar la realimentación acústica, el control de volumen se reduce automáticamente cuando el participante está hablando.

Controles e indicadores

- Pantalla de 1,44 pulgadas con 4 botones táctiles.
- Los indicadores LED de la unidad muestran:
 - Lado izquierdo: control de volumen de los auriculares.
 - Lado derecho: selector de idioma.

Interconexiones

- Interfaz de control, mediante RJ12, hacia el DCNM-FBD2 y otras unidades.
- Se conecta a un DCNM-FBD2 a través de la conexión CAN y a través de la conexión de auriculares para el audio.
 - El DCNM-FBD2 admite un DCNM-FSLP por lado.
- Una toma de 3,5 mm (0,14 pulg) para auriculares de tipo jack estéreo.
- Conector para auriculares externos mediante soldadura o a través de un conector.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	DCNM-FSLP Panel de selección de idioma empotrado
1	Cable de 30 cm
1	Cable de conexión de auriculares

Especificaciones técnicas**Audio**

Respuesta en frecuencias (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Distorsión armónica total + ruido (%)	0.10%
Rango dinámico (dB)	90 dB
Relación señal-ruido (> valor declarado) (dB)	90 dB

Auriculares

Nivel de salida nominal (dBV)	0 dBV
Nivel de salida máximo (dBV)	3 dBV
Impedancia mínima (Ω)	32 Ω
Potencia de salida máxima (W)	65 mW

Especificaciones eléctricas

Consumo de energía (W)	0.50 W
Tensión de funcionamiento (VCC)	5 VDC

Interfaz de usuario

Tipo de pantalla	LCD
Tamaño de la pantalla (in)	1.44 in

Especificaciones mecánicas

Tipo de montaje	Montaje a presión en un panel de metal con un grosor de 2 mm o en combinación con el acoplamiento empotrado DCN-FCOUP y el embellecedor de extremo empotrado DCNM-FEC en cualquier entorno.
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	56 mm x 100 mm x 51 mm

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in)	2.20 in x 3.94 in x 2.01 in
Peso (g)	67 g
Peso (lb)	0.15 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Negro tráfico

Especificaciones ambientales

Conforme a IEC 60721: almacenamiento (1K3), transporte (2K2) y funcionamiento (3K4).

Temperatura de funcionamiento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura de transporte (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura de transporte (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	23 °F – 113 °F
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	5% – 90%

Información para pedidos**DCNM-FSLP Panel de selección de idioma empotrado**

Panel de selección de idioma empotrado.

Número de pedido **DCNM-FSLP | F.01U.402.927**
Z.01X.001.905

Opciones de software**DCNM-LSSL Licencia selección idioma en 1 asiento**

La licencia de selección de idioma por asiento DICIENTIS permite seleccionar el idioma de las unidades DICIENTIS Multimedia y de debate DICIENTIS con pantalla táctil. La unidad de debate DICIENTIS con selector de idioma tiene la funcionalidad integrada.

Número de pedido **DCNM-LSSL | F.01U.300.534**

Servicios**EWE-DCNMFU-IW Ampl. gar. 12 m. unidad empotr. DICIENTIS**

Ampliación de la garantía 12 meses

Número de pedido **EWE-DCNMFU-IW | F.01U.407.055**



<https://www.keenfinity-group.com>